

## Łącznik WSK1110U do pralki i suszarki | 60.3cm x 56.7cm 12kg

Producent: Care+Protect | Kod handlowy: KL6R3D333 | Index oryginalny: 35602039

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/0-%C5%81%C4%85cznik+wsk1110u+do+pralki+i+suszarki+%7C+60.3cm+x+56.7cm+12kg-0;KL6R3D333/>



Łącznik WSK1110U Care+Protect przeznaczony jest do zestawienia suszarki oraz pralki w kolumnie. Stanowi idealne rozwiązanie dla zaoszczędzenia miejsca w domu. Dzięki łącznikowi Care+Protect takie połączenie jest bezpieczne i bardzo praktyczne. Oprócz optymalizacji wykorzystania przestrzeni, znacznie ułatwia przenoszenie prania z pralki do suszarki. Zestaw umożliwia bezpieczne, pionowe połączenie pralki i suszarki. Zapewnia optymalną stabilizację sprzętów, również podczas cyklu wirowania.

Łącznik jest uniwersalny, przeznaczony do pralek wszystkich marek. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary urządzeń oraz łącznika.

Szerokość: 60.3cm

Głębokość: 56.7cm

Poprzez łącznik Care+Protect połączysz swoją pralkę i suszarkę oszczędzając miejsce w łazience. Dzięki najwyższej jakości materiałom zestaw gwarantuje maksimum bezpieczeństwa. Zestaw jest bardzo wytrzymały i trwały. Utrzymuje urządzenia w bezpiecznej pozycji oraz zapobiega poruszaniu się.

Uwaga!

Przy wyborze łącznika należy kierować się wymiarami.

Łącznik do pralki i suszarki z szufladą WSK1110U

### SPECYFIKACJA

#### Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: łącznik
- \* Typ: WSK1110U
- \* Rodzaj opakowania: karton
- \* Producent: Care+Protect
- \* Produkcja: Włochy
- \* Zastosowanie: pralki i suszarki
- \* Instrukcja: tak

#### Informacje produktowe

- \* Materiał: plastik
- \* Kolor: biały
- \* Uniwersalny: tak
- Parametry techniczne
- \* Obciążenie: 12000g
- Wymiary
- \* Szerokość: 603mm
- \* Grubość: 90mm
- \* Głębokość: 567mm
- Szczegóły montażowe
- \* Trudność wymiany: łatwa
- \* Miejsce montażu: przestrzeń między pralką a suszarką
- \* Sekcja: montażowa

Uniwersalny łącznik do zestawienia suszarki na pralce w kolumnie. Stanowi idealne rozwiązanie dla zaoszczędzenia miejsca w domu. Dzięki łącznikowi takie połączenie jest bezpieczne i bardzo praktyczne. Oprócz optymalizacji wykorzystania przestrzeni, znacznie ułatwia przenoszenie prania z pralki do suszarki. Zestaw wyposażony jest w wysuwaną szufladę, na k...

#### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

#### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)