

## Czujnik temperatury grzałki do suszarki

Producent: Bosch | Kod handlowy: KL5932AS99 | Index oryginalny: 10014435

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/21-czujnik+temperatury+grza%C5%82ki+do+suszarki-0;KL5932AS99/>



Oferowany czujnik temperatury zapewnia właściwe działanie grzałki pralki. Umożliwia sprawne ogrzewanie wody. Część utrzymuje jakość pracy urządzenia na najwyższym poziomie. Wymiana czujnika grzałki na nową poprawia wydajność pralki. Wymiana części jest czasochłonna, lecz z wymianą można poradzić sobie w warunkach domowych. Miejscem montażu części jest grzałka. Czujnik należy zamontować na wcisk. Część należy podłączyć na wtyki.

Czujnik dedykowany jest do pralek z serii: Maxx 7, Logixx 8, Classixx 5, Maxx, Logixx 8 Sensitive, VarioPerfect, Avantixx 8, Maxx 4, Maxx40, Avantixx 7 VarioPerfect, Maxx Sensitive, Maxx1000, Logixx 8 EcoEnergie, Maxx Comfort, Maxx 6, Maxx1200, Logixx 7 Sensitive, Serie 4, Maxx 7 EcoPerformance, Serie 6, EcoLogixx 7, Maxx Advantage, Classixx 6, Siwamat, Maxx 8, Exclusiv Max, Avantixx 7, Logixx1400 Performance, iQ500, Vario Perfect, Serie 8, Maxx6, HomeProfessional, Maxx 7 VarioPerfect, Exclusiv Maxx Comfort, Maxx for Kids, Exxcel, SensitiveDrying, iQ300, iQ700, Maxx 5 SilencePerfect, Serie 2, AntiStain, Exclusiv, SelfCleaning Condenser, Topp Comfort, Maxx 5, Avantixx 8 EcoEnergy, iQ800, Siwamat XT 800, Maxx Easy, Maxx5, Maxx 6 VarioPerfect, Silence Perfect, SilencePerfect, Maxx 40, Practica, Maxx 7 EcoSpar, iSensoric, VarioPerfect Logixx 8, Maxx 2450 Electronic, ActiveWater Plus SpeedPerfect, Exclusiv Maxx 1200, Logixx 8 VarioPerfect, Sportline, Maxx 5 Touch Control, Serie | 8, Logixx 8 Edition 75, Exclusiv Maxx 12...

### SPECYFIKACJA

#### Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: czujnik temperatury
- \* Nazwa techniczna: czujnik NTC
- \* Typ czujnika: NTC
- \* Rodzaj opakowania: folia
- \* Zgodne z RoHS: tak

#### Wymiary

- \* Średnica: 10mm
- \* Wysokość: 50mm

#### Szczegóły montażowe

- \* Trudność wymiany: zajmuje parę minut
- \* Miejsce montażu: grzałka
- \* Sekcja: komora piorąca
- \* Sposób montażu: wcisk
- \* Sposób podłączenia: wtyki



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

#### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

#### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)