

## Pasek napędowy 1196J5 poli-v do pralki

Producent: Hutchinson | Kod handlowy: KL7S123

<https://www.klinikaagd.pl/czesci-agd/4-pasek+nap%C4%99dowy+1196j5+poli-v+do+pralki-|0:KL7S123/>



Pasek poli-v 1196J5 pralki przenosi siłę napędu silnika na bęben poprzez oś silnika i koło pasowe, tak aby bęben mógł się poruszać. Idealny dobór to jedyny sposób aby uniknąć poślizgu paska. Pasek musi być odpowiednio napięty aby napędzać bęben.

Pasek napędowy 1323531200 do pralki posiada następujące parametry:

rodzaj paska poli-v  
obwód 1.196m,  
ilość wypustów 5,  
profil paska J.  
materiał guma

Prezentowany pasek 1196J5 przeznaczony jest między innymi do pralek, suszarek, pralko-suszarek serii PerfectCare, PerfectCare 600, PerfectCare 700, 9000, 8000, 7000, PerfectCare 800, TimeCare, SensiCare 600, PerfectCare 900, 6000, 700, Lavamat, ProSteam 7000, SteamCare 700, 600, UltraCare 800, ÖKOMix 8000, DualCare 700, 900, 800, ProSense 6000, SteamCare, Inspire, SensiDry 9000, 8000 ProSteam, DelicateCare 900, 9000 AbsoluteCare, ColourCare 900, 8000 PowerCare, Softwater 9000, TimeCare 500

UWAGA:

Przy doborze paska napędowego należy pamiętać aby wszystkie parametry były zgodne z oryginałem. Zapewni to prawidłowe działanie pralki. oś silnika

Prezentowany pasek 1196J5 przeznaczony jest do pralek, suszarek, pralko-suszarek serii PerfectCare, PerfectCare 600, PerfectCare 700, 9000, 8000, 7000, PerfectCare 800, TimeCare, SensiCare 600, PerfectCare 900, 6000, 700, Lavamat, ProSteam 7000, SteamCare 700, 600, UltraCare 800, ÖKOMix 8000, DualCare 700, 900, 800, ProSense 6000, SteamCare, Inspire, SensiDry 9000, 8000 ProSteam, DelicateCare 900, ...

### SPECYFIKACJA

#### Informacje sprzedażowe

- \* Nazwa produktu: pasek
- \* Typ: 1196J5
- \* Oznaczenie producenta: 5PJE1196
- \* Rodzaj części: część zużywalna
- \* Rodzaj opakowania: folia
- \* Rodzaj paska: poli-v
- \* Producent: Hutchinson
- \* Produkcja: EU - Unia Europejska
- \* Uwagi: Pasek napędowy jest elastyczny, co zapewnia jego rozciągliwość do kilku cm, co ułatwia montaż w urządzeniu.

#### Informacje produktowe

- \* Materiał: guma
- Parametry techniczne
- \* Profil paska: J
- \* Ilość wypustów: 5
- Wymiary
- \* Szerokość: 12mm
- \* Obwód: 1196mm
- Szczegóły montażowe
- \* Trudność wymiany: zajmuje parę minut
- \* Miejsce montażu: koło pasowe
- \* Miejsce montażu A: koło pasowe
- \* Miejsce montażu B: oś silnika
- \* Sekcja: komora piorąca
- \* Sposób montażu: wcisk



doradzamy ▶ dobieramy ▶ dostarczamy

#### Kontakt

Tel. komórkowy: +48 722 403 405  
Tel. stacjonarny: (22) 290 44 77  
E-mail: [BOK@KlinikaAGD.pl](mailto:BOK@KlinikaAGD.pl)

Infolinia telefoniczna: Pon. - Pt. w godz. 09:00 - 17:00  
Kontakt e-mail: 24h / 7dni w tygodniu

#### Punkt Odbiorów Osobistych

ul. Mory 12  
01-303 Warszawa  
Godziny otwarcia: 09:00 - 17:00 (poniedziałek - piątek)